

เครื่องวัดความหนืด
NDJ-8S Digital Viscometer



Line ID: @neonics



ติดต่อบริษัท เนโอเนิกส์ จำกัด

Tel: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

E-mail: sale@neonics.co.th เว็บไซต์ www.neonics.biz



NDJ-8S Digital Viscometer

◆ The main technical indicators

Measuring Range (mPa·s)	20 ~ 2000,000
Rotating Speed (RPM)	Four adjustable : speed:0.3、 0.6、 1.5、 3、 6、 12、 30、 60
Number of Spindles	Spindles (Code L1,L2,L3,L4) are equipped with the product
Accuracy	± 1% full scale range in use
Return Capacity	± 0.5% full scale range in use
Power	Power adapter (input: 100-240V , 50/60Hz)
LCD screen display	The LCD screen can display the viscosity, speed, torque, spindle and the maximum viscosity can be measured in the current spindle speed value.

◆ Apparatus to be equipped

digital viscosity meter	1 pce	ascending and falling rack	1 set
standard spindle	1 set	power adapter	1 pce
protective frame of spindle	1 pce	spanner	1 pce
Seat and leveling feet	1 set	RS232 standard output interface	1 pce

◆ Options

• Extreme low viscometer adapter (with one spindle L0)
• Small sample adapter (with spindle 21, 27, 28 and 29 each)
• Spindle L5
• Temperature-controlled heater (with spindle 21, 27, 28 and 29 each)
• RTD temperature probe
• Specially used printer

Line ID: @neonics



ติดต่อบริษัท เนโอนิคส์ จำกัด

Tel: 02-077-7602 หรือ 061-8268939

E-mail: sale@neonics.co.th เว็บไซต์ www.neonics.biz